

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto**

Conexión transversal para los conectores hembra de RIDERSERIES RCM

Datos generales para pedido

Versión	RIDERSERIES RCM, Conexión transversal
Código	8870850000
Tipo	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Anchura	28 mm	Anchura (pulgadas)	1.1024 inch
Peso neto	1.1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-45 °C...70 °C
Temperatura de servicio		Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de conexión transversal

Corriente nominal	12 A	Aislamiento	Sí
Protección frente al contacto con los dedos	Sí	Color	blanco
Número de bornes puenteados	2	Número de polos	2
Paso en mm (P)	25.50 mm	Tipo de montaje	insertado

Datos generales

Color	blanco
-------	--------

Datos de conexión

Paso en mm (P)	25.50 mm
----------------	----------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos


Ejemplo de uso

How to install cross connection



Insertar las conexiones transversales
en las conexiones de cables

Ejemplo de uso



La conexión transversal puentea la
misma conexión en la base contigua