

Conector IE en IP20 para conectores de cables de cobre y de fibra óptica

**Datos generales para pedido**

Versión	Adaptador de montaje, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Código	<a href="#">8952950000</a>
Tipo	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
Cantidad	24 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	21.33 g
-----------	---------

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Conexión 1	RJ45	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°
Tipo de protección	IP20	Fuerza de inserción	≤ 30 N
Ciclos de enchufado	750		

**Normas generales**

Conejero norma	IEC 60603-7-5
----------------	---------------

**Propiedades eléctricas**

Resistencia de contacto	≤ 20 mΩ	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC	Capacidad de carga a 50 °C	1 A
PoE / PoE+			conforme a IEEE 802.3af



**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0			27-44-03-90

**IE-XR-RJ45/RJ45-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Dibujo acotado****Dibujo acotado****Sección del montaje**