

CBX200 USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

| | |
|------------|----------------------------|
| Código | 8978580000 |
| Tipo | CBX200 USB |
| GTIN (EAN) | 4032248813759 |
| Cantidad | 1 Pieza |

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------|-------|---------------------|-------------|
| Anchura | 10 mm | Anchura (pulgadas) | 0.3937 inch |
| Longitud | 50 mm | Longitud (pulgadas) | 1.9685 inch |
| Diámetro | 1 mm | Peso neto | 160 g |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...70 °C | Temperatura de servicio | -10 °C...50 °C |
| Humedad | 10...90 % (sin condensación) | | |

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 Ninguno

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751 |

Entrada

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| Resistencia de entrada | 22 kΩ | Tipo | USB 2.0 (USB tipo A conector macho) |
| Tensión de entrada | 1,6...5,6 V | Corriente de entrada | ≤ 100 mA |

Salida

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| Corriente de resistencia de carga | ≤ 300 Ω | Tipo | RS232 (conector de gatillo de 4 polos 2,5 mm) |
| Tensión de salida, observacione | 3,3 V regulado | Nivel de interfaz | 1,8...5,6 V (adaptación automática) |
| Señal de habilitación | 9...15 V typ. 12 V / 4 mA | | |

Datos generales

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Tipo de protección | IP20 | Potencia admitida nominal | 0.5 VA |
| Consumo de corriente tip. | 0.01 W | | |

Coordenadas de aislamiento

Tensión de aislamiento 2,5 kV (entrada / salida)

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Descripción del artículo**

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del producto | La interfaz USB CBX200 es un convertidor de interfaz USB2.0/RS232 con separación galvánica. Esta interfaz ofrece funciones adicionales en términos de capacidad de control y suministro de dispositivos RS232 conectados. La interfaz USB CBX200 permite la configuración de la familia de productos ACT20 y el convertidor de señal WAVE TTA. |
|--------------------------|--|


Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001417 | ETIM 9.0 | EC001417 |
| ETIM 10.0 | EC001417 | ECLASS 14.0 | 19-20-05-92 |
| ECLASS 15.0 | 19-20-05-92 | | |

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Ejemplo de uso****Ejemplo de uso****Ejemplo de uso**