

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9001280000
Tipo	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Cantidad	1 Pieza

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5.3149 inch
Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3.2283 inch
Peso neto	107.36 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de sección máxima 1 mm ² aislados con PVC/silicona
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Diámetro del conductor, máx.	1.3 mm
Diámetro del conductor, mín.	0.3 mm	Zona de desaislado AWG, máx.	18 AWG
Zona de desaislado AWG, mín.	28 AWG	Zona de desaislado, min.	0.08 mm ²
Longitud de desaislado, máx.	7 mm	Sección de conexión del conductor, max.	1 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0.08 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Ejemplo de uso



M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accesarios/piezas de repuesto



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versión
Código	900360000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190140274	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versión
Código	900361000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190058272	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versión
Código	900362000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190130527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versión
Código	900363000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190094256	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versión
Código	900364000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190020507	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versión
Código	900697000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248363711	
Cantidad	1 ST	