



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Pelamangueras
Código	9001540000
Tipo	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	33 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2992 inch
Altura	157 mm	Altura (pulgadas)	6.1811 inch
Anchura	47 mm	Anchura (pulgadas)	1.8504 inch
Peso neto	120.67 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Pelamangueras
--------------------------	---------------

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cable redondo PVC	Diámetro del conductor, máx.	25 mm
Diámetro del conductor, mín.	6 mm	Profundidad de corte	ajustable hasta 4,5 mm
Sección de conexión del conductor, max.	490 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	28 mm ²
Cable posible	Cables de PVC		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Dibujos

Ejemplo de uso




Ejemplo de uso



Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto

Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC



Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZMESSER AM 25/35	Versión
Código	9001530000	Accesorios, Cuchilla de repuesto
GTIN (EAN)	4008190154813	
Cantidad	2 ST	