

**KT ZQV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

**Datos generales para pedido**

Versión	Cutting tool for one-hand operation
Código	<a href="#">9002170000</a>
Tipo	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Cantidad	1 Pieza

**KT ZQV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensiones y pesos**

Profundidad	12 mm
Altura	44 mm
Anchura	208 mm
Peso neto	280.78 g

Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura (pulgadas)	1.7323 inch
Anchura (pulgadas)	8.189 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
 RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Herramienta para cortar, sin aplastamientos, conexiones transversales de Weimüller de la serie Z.	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

**Herramientas de corte**

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	2 AWG
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	6 AWG
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de cobre, diámetro máx.	14 mm

Cable de cobre - rígido, máx.	35 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - flexible, máx.	16 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - semirrígido, máx.	70 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01