

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

Versión	Cutting tool for one-hand operation
Código	9002170000
Tipo	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Cantidad	1 Pieza

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	12 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura	44 mm	Altura (pulgadas)	1.7323 inch
Anchura	208 mm	Anchura (pulgadas)	8.189 inch
Peso neto	280.78 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar, sin aplastamientos, conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z.	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	2 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	35 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	6 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	16 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	70 mm ²
Cable de cobre, diámetro máx.	14 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		