

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Ideal para situaciones en las que los cables tienen que cortarse en espacios reducidos
- Fácil manejo
- Solo requiere aplicar una fuerza manual mínima
- Posibilidad de desenclavar la herramienta en cualquier posición
- No apta para cortar conductores de acero, cables armados, aleaciones de aluminio y conductores de cobre con refilado duro.
- No cortar conductores activos

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicate corte frontal
Código	9002190000
Tipo	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2024-06-06T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	50 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9685 inch
Altura	150 mm	Altura (pulgadas)	5.9055 inch
Anchura	360 mm	Anchura (pulgadas)	14.1732 inch
Peso neto	1642.78 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortador frontal de cables de hasta 35 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

Herramientas de corte

Tipo de cable	Cables de cobre y aluminio	Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	600 kcmil
Cable de cobre - flexible, máx.	300 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil
Cable de cobre - semirrígido, máx.	300 mm ²	Cable de cobre, diámetro máx.	35 mm
Diámetro del conductor, máx.	36 mm	Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	300 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	35 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Dibujos

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²