

**M-D-STRIPAX +6 MEHA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9003500000</a>
Tipo	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
Cantidad	1 Pieza

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm
Altura	135 mm
Anchura	82 mm
Peso neto	106.38 g

Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura (pulgadas)	5.3149 inch
Anchura (pulgadas)	3.2283 inch

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Datos técnicos

Descripción del artículo Herramienta para desaislar  
con 6 juegos de cuchillas

## Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial	Diámetro del conductor, máx.	1.3 mm
Diámetro del conductor, mín.	0.2 mm	Zona de desaislado AWG, máx.	18 AWG
Zona de desaislado AWG, mín.	32 AWG	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Sección de conexión del conductor, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.03 mm <sup>2</sup>

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Ejemplo de uso



## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Accesarios/piezas de repuesto



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

## Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003600000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190140274	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003610000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190058272	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003620000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190130527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003630000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190094256	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003640000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190020507	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9006970000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248363711	
Cantidad	1 ST	