

**MEHA KP BL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

**Datos generales para pedido**

Versión	Accesorios, Juego de cuchillas
Código	<a href="#">9003630000</a>
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190094256
Cantidad	1 Pieza

## MEHA KP BL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm
Altura	11.5 mm
Anchura	26 mm
Longitud	26 mm
Peso neto	3.68 g

Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura (pulgadas)	1.0236 inch
Longitud (pulgadas)	1.0236 inch

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos técnicos

Descripción del artículo Juego de cuchillas para  
Mini-Duro-Stripax hasta  
AWG20 para PTFE

## Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial	Diámetro del conductor, máx.	0.92 mm
Diámetro del conductor, mín.	0.88 mm	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Longitud de desaislado, mín.	3 mm	Color	azul

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		