

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Juego de cuchillas
Código	9003640000
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190020507
Cantidad	1 Pieza

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm
Altura	11.5 mm
Anchura	26 mm
Longitud	26 mm
Peso neto	3.68 g

Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura (pulgadas)	1.0236 inch
Longitud (pulgadas)	1.0236 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
 RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo Juego de cuchillas para
 Mini-Duro-Stripax hasta
 AWG18 para PTFE

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial	Diámetro del conductor, máx.	1.21 mm
Diámetro del conductor, mín.	1 mm	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Longitud de desaislado, mín.	3 mm	Color	negro

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		