


MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Juego de cuchillas
Código	9003640000
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190020507
Cantidad	1 Pieza

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	11.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1.0236 inch
Longitud	26 mm	Longitud (pulgadas)	1.0236 inch
Peso neto	3.68 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego de cuchillas para Mini-Duro-Stripax hasta AWG18 para PTFE
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial	Diámetro del conductor, máx.	1.21 mm
Diámetro del conductor, mín.	1 mm	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Longitud de desaislado, mín.	3 mm	Color	negro

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		