

**M-D-STRIPAX AWG 24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9003720000</a>
Tipo	M-D-STRIPAX AWG 24
GTIN (EAN)	4008190087029
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2022-03-01T00:00:00+01:00
Producto alternativo	<a href="#">MEHA KP GN M-D-SPX</a>

**M-D-STRIPAX AWG 24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm
Altura	135 mm
Anchura	82 mm
Peso neto	96.28 g

Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura (pulgadas)	5.3149 inch
Anchura (pulgadas)	3.2283 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Herramienta para desaislar  
hasta AWG20 para PTFE

**Herramientas para desaislar**

Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial
Diámetro del conductor, mín.	0.55 mm
Zona de desaislado AWG, mín.	24 AWG
Sección de conexión del conductor, max.	0.52 mm <sup>2</sup>

Diámetro del conductor, máx.	0.8 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	20 AWG
Longitud de desaislado, máx.	7 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

## M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Ejemplo de uso



**M-D-STRIPAX AWG 24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Accesos/piezas de repuesto**

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

**Datos generales para pedido**

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003600000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190140274	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003610000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190058272	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003620000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190130527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003630000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190094256	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003640000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190020507	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9006970000</a>	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248363711	
Cantidad	1 ST	