

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9003720000
Tipo	M-D-STRIPAX AWG 24
GTIN (EAN)	4008 190087029
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2022-03-01T00:00:00+01:00
Producto alternativo	MEHA KP GN M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5.3149 inch
Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3.2283 inch
Peso neto	96.28 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar hasta AWG20 para PTFE
--------------------------	--

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial	Diámetro del conductor, máx.	0.8 mm
Diámetro del conductor, mín.	0.55 mm	Zona de desaislado AWG, máx.	20 AWG
Zona de desaislado AWG, mín.	24 AWG	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Sección de conexión del conductor, max.	0.52 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

Ejemplo de uso




M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX	Versión
Código	9003600000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190140274	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP RT M-D-SPX	Versión
Código	9003610000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190058272	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX	Versión
Código	9003620000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190130527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP BL M-D-SPX	Versión
Código	9003630000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190094256	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP SW M-D-SPX	Versión
Código	9003640000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190020507	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX	Versión
Código	9006970000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4032248363711	
Cantidad	1 ST	