

**MEHA KP LWL M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración**

- con conductor interno de 1 mm de diámetro
- longitud de desaislado ajustable por tope
- apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado

**Datos generales para pedido**

Versión	Accesorios, Cuchilla de repuesto
Código	<a href="#">9003760000</a>
Tipo	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
Cantidad	1 Pieza

**MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	11.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1.0236 inch
Longitud	26 mm	Longitud (pulgadas)	1.0236 inch
Peso neto	11.5 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Juego de cuchillas para  
LWL-Stripax

**Herramientas para desaislar**

Diámetro del conductor, máx. 1 mm Color gris

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		