



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
Código	<a href="#">9004070000</a>
Tipo	H1,5/18
GTIN (EAN)	4008190105761
Cantidad	1000 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.15 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento, (2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1) 1.7 mm Longitud de superficie de contacto (L2) 18 mm

Diámetro del aislamiento (D2) 2.8 mm L1 en mm 18.00 mm

Sección de conexión del conductor AWG 16 Longitud de desaislado 18 mm  
AWG, máx.Sección de conexión del conductor 1.5 mm<sup>2</sup>**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

