



Para conductores de 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 25 mm, 25 mm, No
Código	<a href="#">9004230000</a>
Tipo	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008190150051
Cantidad	50 Pieza
Embalaje	suelto

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 3.49 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento, (2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	12.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	25 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	15 mm	L1 en mm	25.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 2/0	Longitud de desaislado	25 mm
Sección de conexión del conductor	70 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

