


**H0,5/14D W BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
Código	<a href="#">9004280000</a>
Tipo	H0,5/14D W BD
GTIN (EAN)	4008190162627
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	Rollo

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.07 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminales tubulares en tiras, color blanco	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	2.6 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	14.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Denominación militar	T 20A 002 A
Longitud de desaislado	10 mm	Sección de conexión del conductor	0.5 mm <sup>2</sup>
Color	DIN		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos****Dibujo**