



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco |
| Código | 9004280000 |
| Tipo | H0,5/14D W BD |
| GTIN (EAN) | 4008 190162627 |
| Cantidad | 500 Pieza |
| Embalaje | Rollo |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.07 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

| Descripción del artículo | Terminales tubulares en tiras, color blanco | Versión | Estándar |
|--------------------------|---|---------|----------|
|--------------------------|---|---------|----------|

Terminales tubulares

| | | | |
|---|----------|---|---------------------|
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 1 mm | Longitud de superficie de contacto (L2) | 8 mm |
| Diámetro del aislamiento (D2) | 2.6 mm | Espesor del aislamiento (S2) | 0.25 mm |
| L1 en mm | 14.00 mm | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 20 |
| Espesor del manguito de metal (S1) | 0.15 mm | Denominación militar | T 20A 002 A |
| Longitud de desaislado | 10 mm | Sección de conexión del conductor | 0.5 mm ² |
| Color | DIN | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Dibujos

Dibujo

