



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro |
| Código     | <a href="#">9004350000</a>                     |
| Tipo       | H1,5/14D SW BD                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190005474                                  |
| Cantidad   | 500 Pieza                                      |
| Embalaje   | Rollo  |

## H1,5/14D SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.1 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

| Descripción del artículo | Terminales tubulares en tiras, color negro | Versión | Estándar |
|--------------------------|--|---------|----------|
|--------------------------|--|---------|----------|

### Terminales tubulares

|   |          |   |                     |
|---|----------|---|---------------------|
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 1.7 mm   | Longitud de superficie de contacto (L2)     | 8 mm                |
| Diámetro del aislamiento (D2)             | 3.2 mm   | Espesor del aislamiento (S2)                | 0.25 mm             |
| L1 en mm                                  | 14.00 mm | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16              |
| Espesor del manguito de metal (S1)        | 0.15 mm  | Denominación militar                        | T 20A 012 A         |
| Longitud de desaislado                    | 10 mm    | Sección de conexión del conductor           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Color                                     | DIN      |   |                     |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |



## Dibujos

### Dibujo

