
H2,5/19D ZH BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm,
	10 mm, azul
Código	<u>9004430000</u>
Tipo	H2,5/19D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190099367
Cantidad	250 Pieza
Embalaje	MultiPack

H2,5/19D ZH BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	<u> </u>
	(ՏԲ ։ (Սև) ա
	C IIS LISTED pending

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.33 g	
-----------	--------	--

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble,	Versión	Terminal tubular doble
	color azul		

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Anchura del aislamiento (B)	4.5 mm	Altura de aislamiento (A)	8 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm	L1 en mm	19.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	13 mm	Sección de conexión del conductor	2.5 mm ²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC00005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versión del catálogo / Dibujos

H2,5/19D ZH BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo

