



- en bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil |
| Código | 9004940000 |
| Tipo | H10,0/24 ZH EB SV |
| GTIN (EAN) | 4008190482718 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Embalaje | MultiPack |

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.18 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|
| Descripción del artículo | Terminal tubular doble, color marfil | Versión | Terminal tubular doble |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|

Terminales tubulares

| | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 5.8 mm | Longitud de superficie de contacto (L2) | 12 mm |
| Anchura del aislamiento (B) | 7.6 mm | Altura de aislamiento (A) | 13.4 mm |
| Espesor del aislamiento (S2) | 0.5 mm | L1 en mm | 24.00 mm |
| Sección de conexión del conductor AWG 8 AWG, máx. | AWG 8 | Espesor del manguito de metal (S1) | 0.2 mm |
| Longitud de desaislado | 17 mm | Sección de conexión del conductor | 10 mm ² |
| Color | Weidmüller | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Dibujos

Dibujo

