


H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, Celeste
Código	9005 140000
Tipo	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190482725
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.15 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color azul claro	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.7 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Anchura del aislamiento (B)	3 mm	Altura de aislamiento (A)	5.5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	16.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 18	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	13 mm	Sección de conexión del conductor	0.75 mm ²
Color	Telemecanique		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

