


H0,5/14 OR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja |
| Código | 9005810000 |
| Tipo | H0,5/14 OR BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4008190275877 |
| Cantidad | 5000 Pieza |
| Embalaje | Bobina |

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.1 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|---|---------|----------|
| Descripción del artículo | Terminal tubular en rollo, color naranja | Versión | Estándar |
|--------------------------|---|---------|----------|

Terminales tubulares

| | | | |
|---|---------------------|---|------------|
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 1 mm | Longitud de superficie de contacto (L2) | 8 mm |
| Diámetro del aislamiento (D2) | 2.6 mm | Espesor del aislamiento (S2) | 0.25 mm |
| L1 en mm | 14.00 mm | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 20 |
| Espesor del manguito de metal (S1) | 0.15 mm | Longitud de desaislado | 10 mm |
| Sección de conexión del conductor | 0.5 mm ² | Color | Weidmüller |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Dibujos

Dibujo

