


H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 17 mm, 12 mm, azul
Código	9006710000
Tipo	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	MultiPack

H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



RoHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.3 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular conductores con protección cortocircuitos y tierra color azul	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7.9 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	21.50 mm	Sección de conexión del conductor	AWG 14
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	17 mm
Sección de conexión del conductor	2.5 mm ²	Color	Weidmüller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

