

**MEHA KP WS M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

**Datos generales para pedido**

Versión	Accesorios, Juego de cuchillas
Código	<a href="#">9006970000</a>
Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX
GTIN (EAN)	4032248363711
Cantidad	1 Pieza

**MEHA KP WS M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	11.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4528 inch
Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1.0236 inch
Longitud	26 mm	Longitud (pulgadas)	1.0236 inch
Peso neto	3.68 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo Juego de cuchillas para  
Mini-Duro-Stripax hasta  
1mm<sup>2</sup> para PVC/silicona

**Herramientas para desaislar**

Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Diámetro del conductor, máx.	1.3 mm
Diámetro del conductor, mín.	0.3 mm	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Longitud de desaislado, mín.	3 mm	Color	blanco

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		