

**LG DMS PRO/ DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El diseño ergonómico de los destornilladores dinámicos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

**Datos generales para pedido**

Versión	DMS 3, 90 % a 3 x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC
Código	<a href="#">9007460000</a>
Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Cantidad	1 Pieza

**LG DMS PRO/ DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	178 mm	Profundidad (pulgadas)	7.0079 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Longitud	178 mm	Longitud (pulgadas)	7.0079 inch
Peso neto	604.79 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme  
 RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Datos técnicos**

Rango de tensión	12 / 14.4 / 18 V	Descripción del artículo	Atornillador a batería con par de apriete con vástago 1/4"
Conexión eléctrica	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

**Atornillador eléctrico**

Cargador -salida	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Cargador -entrada	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Velocidad ralentizada	200 u. 600 min-1	Peso	600 g
Tensión nominal	3.6 V	Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Tensión de la batería	3.6 V	Peso - cargador	600 g
Par de apriete de acoplamiento máx.	3 Nm		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		