

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamo-métricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Versión	DMS 3, 90 % a 3 x 500 V AC / > 91 % a 3 x 400 V AC
Código	9007460000
Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Cantidad	1 Pieza

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	178 mm	Profundidad (pulgadas)	7.0079 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	150 mm	Anchura (pulgadas)	5.9055 inch
Longitud	178 mm	Longitud (pulgadas)	7.0079 inch
Peso neto	604.79 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Rango de tensión	12 / 14.4 / 18 V	Descripción del artículo	Atornillador a batería con par de apriete con vástago 1/4"
Conexión eléctrica	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

Atornillador eléctrico

Cargador -salida	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Cargador -entrada	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Velocidad ralentizada	200 u. 600 min-1	Peso	600 g
Tensión nominal	3.6 V	Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Tensión de la batería	3.6 V	Peso - cargador	600 g
Par de apriete de acoplamiento máx.	3 Nm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		