



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Destornillador
Código	9008340000
Tipo	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4032248056293
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2021-02-28T00:00:00+01:00
Producto alternativo	SDS 0.8X4.0X100

SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	210 mm	Anchura (pulgadas)	8.2677 inch
Diámetro	30 mm	Peso neto	61.8 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo Destornillador de pala
plana 0,8x4

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4 mm	Solidez de caña (A)	0.8 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	100 mm
Tipo de cuchilla	A		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		