



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Destornillador
Código	9008390000
Tipo	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4032248056354
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2021-04-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	SDIS 0.6X3.5X100

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	205 mm	Anchura (pulgadas)	8.0709 inch
Diámetro	23 mm	Peso neto	34 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 0,6x3,5x100
--------------------------	--

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3.5 mm	Solidez de caña (A)	0.6 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	100 mm
Tipo de cuchilla	B		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		