



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Destornillador
Código	9008400000
Tipo	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4032248056361
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2021-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	SDIS 0.8X4.0X100

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	210 mm	Anchura (pulgadas)	8.2677 inch
Diámetro	30 mm	Peso neto	56.45 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo Destornillador con
aislamiento VDE de pala
plana 0,8x4,0x100

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4 mm	Solidez de caña (A)	0.8 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	100 mm
Tipo de cuchilla	B		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		