



- Pelado rápido y preciso
- No es necesario ajustar la profundidad de corte
- Sin daños en el conductor interno

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| Código | 9009950000 |
| Tipo | AM ASI |
| GTIN (EAN) | 4032248363407 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

| | |
|-------------|--------|
| Profundidad | 25 mm |
| Altura | 35 mm |
| Anchura | 124 mm |
| Peso neto | 48.6 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 0.9842 inch |
| Altura (pulgadas) | 1.378 inch |
| Anchura (pulgadas) | 4.8819 inch |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar y desaislar para cables ASI de goma |
|--------------------------|--|

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Tipo de cable | ASI-EPDM | Diámetro del conductor, máx. | 1.4 mm |
| Zona de desaislado, min. | 1.5 mm ² | Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm ² |

Clasificaciones

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000163 |
| ETIM 10.0 | EC000163 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000163 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |