

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pelado rápido y preciso
- No es necesario ajustar la profundidad de corte
- Sin daños en el conductor interno

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9009950000
Tipo	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Cantidad	1 Pieza

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	124 mm	Anchura (pulgadas)	4.8819 inch
Peso neto	48.6 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar y desaislar para cables ASI de goma
--------------------------	--

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	ASI-EPDM	Diámetro del conductor, máx.	1.4 mm
Zona de desaislado, min.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, máx.	1.5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		