



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

**Datos generales para pedido**

Versión	Destornillador, Destornillador
Código	<a href="#">9010110000</a>
Tipo	SDS 0.6X3.5X200
GTIN (EAN)	4032248300754
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2021-02-28T00:00:00+01:00
Producto alternativo	<a href="#">SDS 0.6X3.5X200</a>

**SDS 0.6X3.5X200**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	305 mm	Anchura (pulgadas)	12.0078 inch
Diámetro	23 mm	Peso neto	44 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,6x3,5
--------------------------	--------------------------------------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	3.5 mm	Solidez de caña (A)	0.6 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	200 mm
Tipo de cuchilla	A		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		