

EINSATZPAAR PZ 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	6mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	9011620000
Tipo	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Cantidad	1 Pieza

EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	12 mm
Altura	31 mm
Anchura	26 mm
Peso neto	41.36 g

Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura (pulgadas)	1.2205 inch
Anchura (pulgadas)	1.0236 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Crimpado trapezoidal

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	AWG 10
Zona de prensado, max.	6 mm ²

Sección mín. AWG	AWG 24
------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90