

**Herramientas para prensar conectores coaxiales**

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, Conexión crimpada hexagonal |
| Código     | <a href="#">9012020000</a>  |
| Tipo       | HTG 58/59   |
| GTIN (EAN) | 4008190018207   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensiones y pesos**

|           |         |                    |            |
|-----------|---------|--------------------|------------|
| Anchura   | 200 mm  | Anchura (pulgadas) | 7.874 inch |
| Peso neto | 418.7 g |                    |            |

**Conformidad medioambiental del producto**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | No afectado                          |
| RoHS                                   |                                      |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

**Datos técnicos**

|                          |  |         |                                      |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar conectores coaxiales BNC, TNC / SW 5,4/6,48 | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------------|

**Datos de herramienta para prensar**

|                                     |                    |                                     |                             |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Calibre de llaves hexagonales (A 2) | 6.48 mm            | Calibre de llaves hexagonales (A 3) | 1.72 mm                     |
| Calibre de llaves hexagonales (A)   | 5.4 mm             | Sección del terminal tubular, max.  | 30 mm <sup>2</sup>          |
| Sección del terminal tubular, min.  | 30 mm <sup>2</sup> | Diámetro de los manguitos externos  | 6.2 mm                      |
| Posición de prensado, anchura (B 2) | 10 mm              | Posición de prensado, anchura (B 3) | 2.3 mm                      |
| Posición de prensado, anchura (B 1) | 10 mm              | Tipo de prensado /perfil            | Conexión crimpada hexagonal |
| Diámetro interior del contacto (D)  | 2 mm               |                                     |                             |

**Descripción de contacto**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo de contactos | Conejero coaxial |
|-------------------|------------------|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

Dibujos



## Accesorios

### Accesos/piezas de repuesto



#### Herramientas para prensar conectores coaxiales

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | ERTE ES HTG 58/59          | Versión                                     |
| Código     | <a href="#">9011130000</a> | Herramienta para prensar, Pieza de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4008190011406              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |