

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores coaxiales

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, Conexión crimpada hexagonal |
| Código | 9012410000 |
| Tipo | HTG 174 |
| GTIN (EAN) | 4008190009434 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| Anchura | 200 mm | Anchura (pulgadas) | 7.874 inch |
| Peso neto | 449 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar conectores coaxiales BNC, TNC y N /SW 4.52 | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|---|---------|--------------------------------------|

Datos de herramienta para prensar

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Calibre de llaves hexagonales (A 2) | 1.72 mm | Calibre de llaves hexagonales (A) | 4.52 mm |
| Sección del terminal tubular, max. | 22 mm ² | Sección del terminal tubular, min. | 22 mm ² |
| Diámetro de los manguitos externos | 5.4 mm | Posición de prensado, anchura (B 2) | 2.3 mm |
| Posición de prensado, anchura (B 1) | 10 mm | Tipo de prensado /perfil | Conexión crimpada hexagonal |
| Diámetro interior del contacto (D) | 2 mm | | |

Descripción de contacto

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo de contactos | Conector coaxial |
|-------------------|------------------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Dibujos

