

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramienta para prensar contactos SUB-D

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, FoderBcrimp |
| Código | 901326000 |
| Tipo | HTF SUB-D |
| GTIN (EAN) | 4008 190056896 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

| | | | |
|-----------|----------|--------------------|------------|
| Anchura | 200 mm | Anchura (pulgadas) | 7.874 inch |
| Peso neto | 440.98 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramientas para prensar contactos SUB-D AWG 28-20 | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|---|---------|--------------------------------------|

Datos de herramienta para prensar

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Sección del terminal tubular, max. | 0.75 mm ² | Tipo de prensado /perfil | FoderBcrimp |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|

Descripción de contacto

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| Tipo de contactos | SUB-D | Sección máx. AWG | AWG 20 |
| Sección mín. AWG | AWG 28 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

