

## HTF DFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Código	<a href="#">901414000</a>
Tipo	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Cantidad	1 Pieza

## HTF DFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	205 mm	Anchura (pulgadas)	8.0709 inch
Peso neto	442 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramientas para prensar contactos DFF de Weidmüller	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	0.22 mm <sup>2</sup>
Tipo de prensado /perfil	B-Crimp		

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Weidmüller DFF	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 24	Zona de prensado, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	0.22 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Dibujos**

