

HTF DFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV**

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Código	9014140000
Tipo	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Cantidad	1 Pieza

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	205 mm	Anchura (pulgadas)	8.0709 inch
Peso neto	442 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramientas para prensar contactos DFF de Weidmüller	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.22 mm ²
Tipo de prensado /perfil	B-Crimp		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Weidmüller DFF	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 24	Zona de prensado, max.	2.5 mm ²
Zona de prensado, min.	0.22 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

