

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Código	9014400000
Tipo	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Cantidad	1 Pieza

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	440.68 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-2,5 mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado doble
Estación de crimpado	Número de estación de crimpado 1 Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ² Sección de conexión del conductor, max. 1.5 mm ² Sección del conductor AWG, mín. 21 AWG Sección del conductor AWG, máx. 16 AWG Color de la estación de crimpado Rojo Número de estación de crimpado 2 Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm ² Sección de conexión del conductor, max. 2.5 mm ² Sección del conductor AWG, mín. 16 AWG Sección del conductor AWG, máx. 14 AWG Color de la estación de crimpado Azul

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conejero aislado	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 21	Zona de prensado, max.	2.5 mm ²
Zona de prensado, min.	0.5 mm ²		

Indicación importante

Información de producto No apto para conductores macizos. El aislamiento del contacto se presiona cónicamente.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Terminal enchufable plano macho**

Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	FSKI/0,5-1,0/288	Versión
Código	1491790000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/488	Versión
Código	1491810000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/638	Versión
Código	1491820000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/488	Versión
Código	1491850000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/638	Versión
Código	1491830000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5M638 R	Versión
Código	9200580000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410422	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5M638 R	Versión
Código	9200590000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410439	
Cantidad	100 ST	

Terminal enchufable plano hembra

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Datos generales para pedido**

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	9200520000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F488 R	Versión
Código	9200530000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410378	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión
Código	9200540000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F488 R	Versión
Código	9200550000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410392	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 R	Versión
Código	9200560000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versión
Código	9200570000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² ,amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/285	Versión
Código	1491620000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301526	mm ² ,amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versión
Código	1491630000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301489	mm ² ,amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versión
Código	1491650000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/485	Versión
Código	1491660000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301410	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/488	Versión
Código	1491670000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/638	Versión
Código	1491680000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/05-1,0/285	Versión
Código	1491640000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/285	Versión
Código	1491730000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versión
Código	1491740000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/485	Versión
Código	1491690000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/488	Versión
Código	1491710000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/638	Versión
Código	1491720000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	

Terminal enchufable plano mixto

Manguitos aislados de conexión plana con derivación en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5T638 R	Versión
Código	9200610000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5T638 R	Versión
Código	9200620000	Terminale planos,Conektor de cables aislado,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410460	
Cantidad	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Manguitos, totalmente aislados**

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F638 RF	Versión
Código	9200640000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 RF	Versión
Código	9200650000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410491	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/285	Versión
Código	1491860000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4050118301915	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/288	Versión
Código	1491870000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4050118301908	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/485	Versión
Código	1491880000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4050118301748	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/488	Versión
Código	1491890000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4050118301786	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/638	Versión
Código	1491910000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4050118301847	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/485	Versión
Código	1491920000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4050118301694	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/488	Versión
Código	1491930000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4050118301762	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/638	Versión
Código	1491940000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4050118301922	
Cantidad	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Terminales preaislados**

Conecotor de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Tipo	KQI-M10/-1	Versión
Código	1492130000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-2,5	Versión
Código	1492340000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302295	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M12/-2,5	Versión
Código	1492350000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2,5/-1	Versión
Código	1492150000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-0,5	Versión
Código	1492090000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301892	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-1	Versión
Código	1492140000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-1	Versión
Código	1492180000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-2,5	Versión
Código	1492270000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-0,5	Versión
Código	1492100000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302011	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-1	Versión
Código	1492170000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Cantidad	100 ST	


HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tipo	KQI-M3/-2,5	Versión
Código	1492250000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-0,5	Versión
Código	1492110000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-1	Versión
Código	1492200000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-2,5	Versión
Código	1492290000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-1	Versión
Código	1492190000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-2,5	Versión
Código	1492280000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-0,5	Versión
Código	1492120000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302042	mm ²
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-1	Versión
Código	1492220000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Cantidad	100 ST	

Accesorios/piezas de repuesto

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES HTI 15	Versión
Código	1246370000	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118034462	
Cantidad	1 ST	