

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Código	<a href="#">9014400000</a>
Tipo	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Cantidad	1 Pieza

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	440.68 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Tipo de prensado /perfil	Crimpado doble	
Estación de crimpado	Número de estación de crimpado	1
	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Sección del conductor AWG, mín.	21 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	16 AWG
	Color de la estación de crimpado	Rojo
	Número de estación de crimpado	2
	Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Sección del conductor AWG, mín.	16 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	14 AWG
	Color de la estación de crimpado	Azul

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector aislado	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 21	Zona de prensado, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		


### Indicación importante

Información de producto No apto para conductores macizos. El aislamiento del contacto se presiona cónicamente.

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Dibujos**



## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Terminal enchufable plano macho



Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	FSKI/0,5-1,0/288	Versión
Código	<a href="#">1491790000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301540	
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/488	Versión
Código	<a href="#">1491810000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301380	
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491820000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301670	
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/488	Versión
Código	<a href="#">1491850000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301687	
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/638	Versión
Código	<a href="#">1491830000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301830	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5M638 R	Versión
Código	<a href="#">9200580000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410422	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5M638 R	Versión
Código	<a href="#">9200590000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410439	
Cantidad	100 ST	

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Accesorios

www.weidmueller.com

#### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	<a href="#">9200520000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410361	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F488 R	Versión
Código	<a href="#">9200530000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200540000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F488 R	Versión
Código	<a href="#">9200550000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410392	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200560000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410408	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200570000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410415	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/285	Versión
Código	<a href="#">1491620000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301526	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versión
Código	<a href="#">1491630000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301489	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versión
Código	<a href="#">1491650000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301519	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/485	Versión
Código	<a href="#">1491660000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301410	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/488	Versión
Código	<a href="#">1491670000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301502	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491680000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301618	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/05-1,0/285	Versión
Código	<a href="#">1491640000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301557	
Cantidad	100 ST	

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/285	Versión
Código	<a href="#">1491730000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versión
Código	<a href="#">1491740000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/485	Versión
Código	<a href="#">1491690000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/488	Versión
Código	<a href="#">1491710000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/638	Versión
Código	<a href="#">1491720000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	

## Terminal enchufable plano mixto



Manguitos aislados de conexión plana con derivación en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5T638 R	Versión
Código	<a href="#">9200610000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5T638 R	Versión
Código	<a href="#">9200620000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410460	
Cantidad	100 ST	

### Manguitos, totalmente aislados



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F638 RF	Versión
Código	<a href="#">9200640000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 RF	Versión
Código	<a href="#">9200650000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410491	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/285	Versión
Código	<a href="#">1491860000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301915	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/288	Versión
Código	<a href="#">1491870000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301908	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/485	Versión
Código	<a href="#">1491880000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301748	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/488	Versión
Código	<a href="#">1491890000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301786	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491910000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301847	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/485	Versión
Código	<a href="#">1491920000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301694	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/488	Versión
Código	<a href="#">1491930000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301762	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/638	Versión
Código	<a href="#">1491940000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301922	
Cantidad	100 ST	

### Terminales preaislados



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

### Datos generales para pedido

Tipo	KQI-M10/-1	Versión
Código	<a href="#">1492130000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492340000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M12/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492350000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302059	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2,5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492150000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492090000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301892	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-1	Versión
Código	<a href="#">1492140000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302127	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492180000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302080	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492270000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302134	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492100000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302011	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-1	Versión
Código	<a href="#">1492170000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302035	
Cantidad	100 ST	

## HTI 15


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	KQI-M3/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492250000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302073	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492110000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302103	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-1	Versión
Código	<a href="#">1492200000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302301	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492290000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302172	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-1	Versión
Código	<a href="#">1492190000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302165	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492280000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302141	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492120000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302042	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492220000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302110	
Cantidad	100 ST	

## Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

## Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES HTI 15	Versión
Código	<a href="#">1246370000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118034462	
Cantidad	1 ST	