


## ERTE ES PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Versión	6mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">9014480000</a>
Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008 1908 77385
Cantidad	1 Pieza

## ERTE ES PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5906 inch
Altura	39 mm	Altura (pulgadas)	1.5354 inch
Anchura	23 mm	Anchura (pulgadas)	0.9055 inch
Peso neto	33.64 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapecoidal
--------------------------	----------------------

### Descripción de contacto

Sección máx. AWG	10	Sección mín. AWG	10
Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		