



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

**Datos generales para pedido**

Versión	6mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">9014480000</a>
Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190877385
Cantidad	1 Pieza

**ERTE ES PZ 6 ROTO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	15 mm
Altura	39 mm
Anchura	23 mm
Peso neto	33.64 g

Profundidad (pulgadas)	0.5906 inch
Altura (pulgadas)	1.5354 inch
Anchura (pulgadas)	0.9055 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Crimpado trapezoidal

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG	10
Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>

Sección mín. AWG	10
------------------	----

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90