

## FLECAFIX 11/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Destornilladores y llaves para fijar y aflojar prensaestopas y accesorios con anchos de llave de 11-36.

- Posibilidad de atornillar series de prensaestopas
- Sin deformaciones del prensaestopas
- SW 11 hasta SW 36
- Regulación sencilla de la anchura de la llave
- Función de trinquete: No es necesario retirar la herramienta durante un ciclo de trabajo
- Fácil manejo de la herramienta con una sola mano

### Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool
Código	<a href="#">9015900000</a>
Tipo	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Cartón

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7.4803 inch
Peso neto	173.45 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Herramienta para roscar prensaestopas SW 11-24
--------------------------	--

**Destornilladores y llaves**

Tamaño	11 - 24 mm
--------	------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

