

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpado doble, Conexión crimpada oval
Código	9017290000
Tipo	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Cantidad	1 Pieza

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	756 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-6 mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado doble, Conexión crimpada oval
Estación de crimpado	Número de estación de crimpado 1
	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²
	Sección de conexión del conductor, max. 1.5 mm ²
	Sección del conductor AWG, mín. 20 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx. 16 AWG
	Color de la estación de crimpado Rojo
	Número de estación de crimpado 2
	Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm ²
	Sección de conexión del conductor, max. 2.5 mm ²
	Sección del conductor AWG, mín. 16 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx. 14 AWG
	Color de la estación de crimpado Azul
	Número de estación de crimpado 3
	Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²
	Sección de conexión del conductor, max. 6 mm ²
	Sección del conductor AWG, mín. 12 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx. 10 AWG
	Color de la estación de crimpado Amarillo

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conejero aislado	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 21	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.5 mm ²		


Indicación importante

Información de producto No apto para conductores macizos. El aislamiento del contacto se presiona cónicamente.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Dibujos



CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES CTI 6	Versión
Código	9007180000	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4008190262136	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE ES CTI 6	Versión
Código	9007180000	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4008190262136	
Cantidad	1 ST	