

STRIPAX ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| Código | 9017330000 |
| Tipo | STRIPAX ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190293932 |
| Cantidad | 1 Pieza |

STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

| | |
|-------------|--------|
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 99 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Peso neto | 187 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Profundidad (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Altura (pulgadas) | 3.8976 inch |
| Anchura (pulgadas) | 7.4803 inch |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
 RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo Herramienta para desaislar
 cables de sección máxima
 10 mm²

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Tipo de cable | conductor rígido y flexible con aislamiento PVC | Sección del conductor (Potencia de corte) | 6 mm ² |
| Zona de desaislado AWG, máx. | 8 AWG | Zona de desaislado AWG, mín. | 28 AWG |
| Longitud de desaislado, máx. | 25 mm | Sección de conexión del conductor, max. | 10 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. 0.08 mm ² | | | |

Herramientas para desaislar

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002109 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |

Clasificaciones

Creation date 29.12.2025 01:11:11 MEZ

STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com


Ejemplo de uso



STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accesarios/piezas de repuesto**

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ERME 10 ² SPX 4 | Versión |
| Código | 1119030000 | Accesorios, Portacuchillas |
| GTIN (EAN) | 4032248948420 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | ERTE KLBC SPX 10 | Versión |
| Código | 2571480000 | Accesorios, Mordaza de sujeción de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4050118582109 | |
| Cantidad | 1 ST | |