

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">9017340000</a>
Tipo	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190420468
Cantidad	1 Pieza

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	436 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Motor	mecánico	Sección del terminal tubular, max.	16 mm <sup>2</sup>
Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes		

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	AWG 6
Sección mín. AWG	AWG 10	Zona de prensado, max.	16 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	6 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZPAAR PZ 16E	Versión	
Código	<a href="#">9012640000</a>		16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4008190114831		
Cantidad	1 ST		

### Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión	
Código	<a href="#">9202810000</a>		Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248512577		
Cantidad	1 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### en bolsa variada



- Paso de cable cónico de polipropileno
- Resistencia térmica de hasta 105 °C para conductores de 1,5 a 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)
- Cobre estañado
- Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23X GE SV	Versión	
Código	<a href="#">9006790000</a>	Terminal tubular, Estándar, 17 mm, 12 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190332303		
Cantidad	100 ST		

### Para conductores de 10,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/22 EB	Versión	
Código	<a href="#">0534200000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/22D R	Versión	
Código	<a href="#">9019240000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190075385		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/22T BR	Versión	
Código	<a href="#">9021150000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marrón	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/28 EB	Versión	
Código	<a href="#">0565800000</a>	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190138646		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/28D R	Versión	
Código	<a href="#">9019250000</a>	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190041410		
Cantidad	100 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H10,0/28T BR	Versión	
Código	<a href="#">9021160000</a>	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, marrón	
GTIN (EAN)	4008190041915		
Cantidad	100 ST		

### Para conductores de 16,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H16,0/22 GN	Versión	
Código	<a href="#">0565900000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/22D BL	Versión	
Código	<a href="#">9019260000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190125806		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/22T W	Versión	
Código	<a href="#">9021170000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190151478		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/28 GN	Versión	
Código	<a href="#">0566000000</a>	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190165406		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/28D BL	Versión	
Código	<a href="#">9019270000</a>	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190100773		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/28T W	Versión	
Código	<a href="#">9021180000</a>	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190151980		
Cantidad	100 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión
Código	<a href="#">9021130000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/20 SW	Versión
Código	<a href="#">0533500000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190183905	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/20D GE	Versión
Código	<a href="#">9019220000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versión
Código	<a href="#">0565700000</a>	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190026837	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26D GE	Versión
Código	<a href="#">9019230000</a>	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190072117	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26T GN	Versión
Código	<a href="#">9021140000</a>	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
Cantidad	100 ST	

### Conductor- Sección nominal 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



- Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
 Material E-Cu, galvanizado  
 Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1
- Embalaje individual en bolsa de plástico

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/10	Versión
Código	<a href="#">9004120000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/12	Versión
Código	<a href="#">0191900000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/15	Versión
Código	<a href="#">0124700000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/18	Versión
Código	<a href="#">9004130000</a>	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
Cantidad	500 ST	

### Conductor- Sección nominal 10,0 mm<sup>2</sup> -185,0 mm<sup>2</sup>



Para conductores de 10,0 -185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
 Material E-Cu, galvanizado  
 Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1  
 • Embalaje individual en bolsa de plástico

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/12	Versión
Código	<a href="#">0282900000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190075972	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H10,0/15	Versión
Código	<a href="#">0124800000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037475	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H10,0/18	Versión
Código	<a href="#">0379300000</a>	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190156091	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H16,0/12	Versión
Código	<a href="#">0492500000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190114190	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H16,0/15	Versión
Código	<a href="#">0124300000</a>	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190162993	
Cantidad	500 ST	

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H16,0/18	Versión	
Código	<a href="#">0375200000</a>	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No	
GTIN (EAN)	4008190077105		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/25	Versión	
Código	<a href="#">9004150000</a>	Terminal tubular, Estándar, 25 mm, 25 mm, No	
GTIN (EAN)	4008190037253		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H16,0/32	Versión	
Código	<a href="#">9004160000</a>	Terminal tubular, Estándar, 32 mm, 32 mm, No	
GTIN (EAN)	4008190084004		
Cantidad	100 ST		

## Cajas llenas de terminales tubulares con aislamiento



Caja llena de terminales tubulares con aislamiento:

- En los colores Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

## Datos generales para pedido

Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM	Versión	
Código	<a href="#">9025920000</a>	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: Weidmüller	
GTIN (EAN)	4008190101442		
Cantidad	1 ST		
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versión	
Código	<a href="#">9025400000</a>	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: DIN	
GTIN (EAN)	4008190341596		
Cantidad	1 ST		

## En bolsas



- en bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN
- Otros códigos de colores

## Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24 ZH EB SV	Versión	
Código	<a href="#">9004940000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4008190482718		
Cantidad	100 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H10,0/26D R ZH SV	Versión
Código	<a href="#">9004710000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248044221	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/26T ZH BR SV	Versión
Código	<a href="#">9005170000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190482756	
Cantidad	100 ST	

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24 ZH EB	Versión
Código	<a href="#">9037340000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190492816	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/24D ZH R	Versión
Código	<a href="#">9037570000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493141	
Cantidad	100 ST	

### A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
  - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Material: E-Cu, galvanizado  
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24DS ZH R	Versión
Código	<a href="#">9018880000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248105830	
Cantidad	100 ST	

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24T ZH BR	Versión	
Código	<a href="#">9037710000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190493516		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/30 ZH EB	Versión	
Código	<a href="#">9037350000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190492823		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/30D ZH R	Versión	
Código	<a href="#">9037580000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493158		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/30T ZH BR	Versión	
Código	<a href="#">9037720000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190493530		
Cantidad	100 ST		

### A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
  - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Material: E-Cu, galvanizado  
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24S ZH EB	Versión	
Código	<a href="#">9018860000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4032248105816		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/30DS ZH R	Versión	
Código	<a href="#">9018890000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248105847		
Cantidad	100 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

Tipo	H10,0/30S ZH EB	Versión	
Código	<a href="#">9018870000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, marfil	
GTIN (EAN)	4032248105823		
Cantidad	100 ST		

## En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

## Datos generales para pedido

Tipo	H16,0/29 ZH GN	Versión	
Código	<a href="#">9037360000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 16 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190492830		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H16,0/29D ZH BL	Versión	
Código	<a href="#">9037590000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 16 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190493165		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H16,0/29T ZH W	Versión	
Código	<a href="#">9037730000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 16 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190493554		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H16,0/38 ZH GN	Versión	
Código	<a href="#">9037370000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 29 mm, 25 mm, verde	
GTIN (EAN)	4008190492847		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H16,0/38D ZH BL	Versión	
Código	<a href="#">9037600000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 29 mm, 25 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190493196		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H16,0/38T ZH W	Versión	
Código	<a href="#">9037740000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 29 mm, 25 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190493561		
Cantidad	50 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23 ZH SW SV	Versión	
Código	<a href="#">9004930000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190482701		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23D ZH GE SV	Versión	
Código	<a href="#">9004720000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190962210		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV	Versión	
Código	<a href="#">9005160000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749		
Cantidad	100 ST		

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23 ZH SW	Versión	
Código	<a href="#">9037320000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190492793		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23D ZH GE	Versión	
Código	<a href="#">9037550000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190493127		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23T ZH GN	Versión	
Código	<a href="#">9037690000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486		
Cantidad	100 ST		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versión
Código	<a href="#">9037330000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190492809	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versión
Código	<a href="#">9037560000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190493134	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versión
Código	<a href="#">9037700000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
Cantidad	100 ST	

## Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

## Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión
Código	<a href="#">9202810000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248512577	
Cantidad	1 ST	