

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	901744000
Tipo	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
Cantidad	1 Pieza

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	80 mm	Altura (pulgadas)	3.1496 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	442 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Motor	mecánico	Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapecoidal		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 26	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.14 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO	Versión	
Código	9014480000		6mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4008190877385		
Cantidad	1 ST		

Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión	
Código	9202810000		Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248512577		
Cantidad	1 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto




Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Versión
Código	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
Cantidad	1 ST	

Para conductores de 0,14 mm²



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 x 100 unidades)

Datos generales para pedido

Tipo	H0,14/10 GR SV	Versión
Código	9005180000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190859909	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,14/10T BR SV	Versión
Código	9028250000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190902018	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,14/12 GR SV	Versión
Código	9028240000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190902001	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsas



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/10 HBL SV	Versión	
Código	9026050000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, Celeste	
GTIN (EAN)	4008190138288		
Cantidad	500 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/10T GE	Versión	
Código	9021010000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190109103		
Cantidad	500 ST		

En bolsas



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/10T GE SV	Versión	
Código	9021210000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190045555		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/10 HBL	Versión	
Código	9025740000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, Celeste	
GTIN (EAN)	4008190092054		
Cantidad	500 ST		

Tipo	H0,25/12 HBL	Versión	
Código	9025760000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste	
GTIN (EAN)	4008190010027		
Cantidad	500 ST		

En bolsas



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/12 HBL SV	Versión	
Código	9025780000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste	
GTIN (EAN)	4008190053239		
Cantidad	500 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/12T GE	Versión	
Código	9021020000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190184230		
Cantidad	500 ST		

En bolsas



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/12T GE SV	Versión	
Código	9021220000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190153786		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,34/10 TK SV	Versión	
Código	9026030000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, turquesa	
GTIN (EAN)	4008190177171		
Cantidad	500 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H0,34/12 TK	Versión	
Código	9025770000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, turquesa	
GTIN (EAN)	4008190067960		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H0,34/12 TK SV	Versión	
Código	9025790000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, turquesa	
GTIN (EAN)	4008190121174		
Cantidad	500 ST		

en bolsa variada



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/17,5X SW SV	Versión	
Código	9006590000	Terminal tubular, Estándar, 13 mm, 8 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190332259		
Cantidad	100 ST		

Tipo	H1,5/19,5X SW SV	Versión	
Código	9006630000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 10 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190332266		
Cantidad	100 ST		

A granel en bolsa de plástico individual



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/24 XS SW	Versión	
Código	9202870000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 14.5 mm, negro	
GTIN (EAN)	4032248517947		
Cantidad	100 ST		

en bolsa variada



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/17,5X BL SV	Versión	
Código	9006670000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 8 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190332273		
Cantidad	100 ST		

Tipo	H2,5/21,5X BL SV	Versión	
Código	9006710000	Terminal tubular, Estándar, 17 mm, 12 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190332280		
Cantidad	100 ST		

A granel en bolsa de plástico individual



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/24 XS BL	Versión	
Código	9202880000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 14.5 mm, azul	
GTIN (EAN)	4032248517954		
Cantidad	100 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

en bolsa variada



- Paso de cable cónico de polipropileno
- Resistencia térmica de hasta 105 °C para conductores de 1,5 a 16 mm² (AWG 16-6)
- Cobre estañado
- Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/19,5X GR SV	Versión	
Código	9006750000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190332297		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23X GE SV	Versión	
Código	9006790000	Terminal tubular, Estándar, 17 mm, 12 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190332303		
Cantidad	100 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	H0,34/10 TK	Versión	
Código	9025750000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, turquesa	
GTIN (EAN)	4008190105365		
Cantidad	500 ST		

en rollos de terminales tubulares



- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H0.34/12 TK BD GSP	Versión	
Código	9004390000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, turquesa	
GTIN (EAN)	4008190881016		
Cantidad	5000 ST		

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/12 OR SV	Versión	
Código	9028260000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190902025		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,5/14 OR SV	Versión	
Código	9026060000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190122201		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,5/14D W SV	Versión	
Código	9019400000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190066024		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,5/16 OR SV	Versión	
Código	9028270000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190902049		
Cantidad	500 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/12 OR	Versión	
Código	0409500000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190090456		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accesorios

Tipo	H0,5/12D W	Versión
Código	9019000000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190085728	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14 OR	Versión
Código	0690700000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190015770	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	9019010000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/16 OR	Versión
Código	9025870000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190025045	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/16D W	Versión
Código	9019020000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190047108	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/18 OR	Versión
Código	1076980000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, naranja
GTIN (EAN)	4032248834631	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/18D W	Versión
Código	1076990000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248834624	
Cantidad	500 ST	

en rollos de terminales tubulares



- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR BD GSP	Versión
Código	9005810000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190275877	
Cantidad	5000 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD GSP	Versión
Código	9005860000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190275921	
Cantidad	5000 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR BD	Versión
Código	9004270000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190091774	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14D W BD	Versión
Código	9004280000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190162627	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14T W BD	Versión
Código	9021930000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190262402	
Cantidad	500 ST	

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/12 W SV	Versión
Código	9028280000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190902216	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W SV	Versión
Código	9026070000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190187163	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR SV	Versión
Código	9019410000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190164096	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H0,75/14T HBL SV	Versión
Código	9021230000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190153106	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16 W SV	Versión
Código	9028290000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190902056	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/18 W SV	Versión
Código	9028300000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190902063	
Cantidad	500 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/12 W	Versión
Código	0409600000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190079826	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/12D GR	Versión
Código	9019030000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190127787	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/12T HBL	Versión
Código	9021030000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190152901	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versión
Código	0462900000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190033248	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versión
Código	9019040000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16 W	Versión
Código	9025860000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190141967	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H0,75/16D GR	Versión
Código	9019050000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190033002	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16T HBL	Versión
Código	9021050000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190096175	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/18 W	Versión
Código	9025910000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190063702	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/18D GR	Versión
Código	9019060000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190049560	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/18T HBL	Versión
Código	9021060000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190071158	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versión
Código	9021040000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190083168	
Cantidad	500 ST	

en rollos de terminales tubulares



- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14 W BD GSP	Versión
Código	9005820000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190275884	
Cantidad	5000 ST	
Tipo	H0,75/14D GR BD GSP	Versión
Código	9005870000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275938	
Cantidad	5000 ST	
Tipo	H0,75/14T BL BD GSP	Versión
Código	9005900000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190275969	
Cantidad	5000 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14 W BD	Versión	
Código	9004290000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190006778		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,75/14D GR BD	Versión	
Código	9004300000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190154837		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versión	
Código	9004310000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste	
GTIN (EAN)	4008190179298		
Cantidad	500 ST		

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/12 GE SV	Versión	
Código	9028310000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190902070		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14 GE SV	Versión	
Código	9026080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190026158		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14D R SV	Versión	
Código	9019420000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190189099		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H1,0/16 GE SV	Versión
Código	9028320000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190902087	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/18 GE SV	Versión
Código	9028340000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190902100	
Cantidad	500 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/12 GE	Versión
Código	0409700000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190152222	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/12D R	Versión
Código	9019070000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190029074	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versión
Código	0463000000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190024697	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	9019080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/16 GE	Versión
Código	9025950000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190037291	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/16D R	Versión
Código	9019100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190159986	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/18 GE	Versión
Código	9025930000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190101497	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H1,0/18D R	Versión	
Código	9019110000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190174828		
Cantidad	500 ST		

en rollos de terminales tubulares



- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/14 GE BD GSP	Versión	
Código	9005830000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190275891		
Cantidad	5000 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD GSP	Versión	
Código	9005880000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190275945		
Cantidad	5000 ST		

Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/14 GE BD	Versión	
Código	9004320000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190167523		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14D R BD	Versión	
Código	9004330000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190047498		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14T R BD	Versión	
Código	9021950000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190262747		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/14 R SV	Versión	
Código	9026090000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190137168		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/14D SW SV	Versión	
Código	9019430000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190107420		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/16 R SV	Versión	
Código	9028350000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190902117		
Cantidad	500 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/14 R	Versión	
Código	0463100000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190065089		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/14D SW	Versión	
Código	9019120000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190153793		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/16 R	Versión	
Código	0635100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190141745		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H1,5/16D SW	Versión
Código	9019130000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190023331	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/18D SW	Versión
Código	9019140000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190046026	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/24 R	Versión
Código	0565600000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190187071	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/24D SW	Versión
Código	9019150000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190151676	
Cantidad	500 ST	

en rollos de terminales tubulares



- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/14 R BD GSP	Versión
Código	9005840000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190275907	
Cantidad	5000 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD GSP	Versión
Código	9005890000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190275952	
Cantidad	5000 ST	
Tipo	H1,5/14S GN BD GSP	Versión
Código	9028370000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, verde
GTIN (EAN)	4032248318537	
Cantidad	5000 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/14 R BD	Versión	
Código	9004340000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190080723		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versión	
Código	9004350000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190005474		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/14T SW BD	Versión	
Código	9021960000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190262389		
Cantidad	500 ST		

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/14S BL SV	Versión	
Código	9046230000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul	
GTIN (EAN)	4032248298631		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/15 BL SV	Versión	
Código	9026100000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190141141		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/15T GR SV	Versión	
Código	9021240000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190115302		
Cantidad	500 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/15D BL	Versión	
Código	9019160000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/15T GR	Versión	
Código	9021070000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190128944		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/19D BL	Versión	
Código	9019170000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190178024		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/19T GR	Versión	
Código	9021080000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190149345		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/25D BL	Versión	
Código	9019180000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190101145		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/25T GR	Versión	
Código	9021090000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190060916		
Cantidad	500 ST		

en rollos de terminales tubulares



- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/14D BL BD GSP	Versión
Código	9005850000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190275914	
Cantidad	3000 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD GSP	Versión
Código	9005910000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275976	
Cantidad	3000 ST	

Tiras de terminales tubulares



- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/14D BL BD	Versión
Código	9004360000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190083397	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versión
Código	9004370000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190052508	
Cantidad	500 ST	

En bolsas



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/18 GR SV	Versión
Código	9026010000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190117382	
Cantidad	250 ST	
Tipo	H4,0/18T OR SV	Versión
Código	9021250000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190159313	
Cantidad	250 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/18D GR	Versión
Código	9019190000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18T OR	Versión
Código	9021100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190061708	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/20D GR	Versión
Código	9019200000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/20T OR	Versión
Código	9021110000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190035754	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/26D GR	Versión
Código	9019210000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190002336	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H4,0/26T OR	Versión
Código	9021120000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190092825	
Cantidad	100 ST	

Para conductores de 6,0 mm²



6 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión
Código	9021130000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/20 SW	Versión
Código	0533500000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190183905	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/20D GE	Versión
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26 SW	Versión
Código	0565700000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190026837	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26D GE	Versión
Código	9019230000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190072117	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/26T GN	Versión
Código	9021140000	Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501	
Cantidad	100 ST	

Bolsa variada



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5– 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Material: E-Cu, galvanizado
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14S W SV	Versión
Código	9025700000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190144104	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14S GE SV	Versión
Código	9025710000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190031442	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14S R SV	Versión
Código	9025720000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190072681	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

A granel en bolsa de plástico individual



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/16S OR	Versión
Código	9202900000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4032248519026	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/20DS GR	Versión
Código	9203630000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248565078	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,34/11 S TK	Versión
Código	9204090000	Terminal tubular, Estándar, 6 mm, 6 mm, turquesa
GTIN (EAN)	4032248593026	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14S OR	Versión
Código	9004560000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190286132	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14S W	Versión
Código	9004590000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190862060	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/16 DS W	Versión
Código	9202910000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248519019	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14DS GR	Versión
Código	9028580000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248159475	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14S W	Versión
Código	9025960000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190009878	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14TS HBL	Versión
Código	9018550000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190207991	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/15S W	Versión
Código	9204240000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 9 mm, Celeste, blanco
GTIN (EAN)	4032248621545	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H1,0/14S GE	Versión
Código	9025970000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190063733	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14S R	Versión
Código	9018560000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190207984	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/12S R	Versión
Código	9025690000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190059439	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14S R	Versión
Código	9025980000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190080730	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14DS SW	Versión
Código	9025240000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190085599	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/12DS BL	Versión
Código	9028490000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, azul
GTIN (EAN)	4032248049028	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/12TS GR	Versión
Código	9036200000	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248067992	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14DS BL	Versión
Código	1333100000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190160364	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14TS GR	Versión
Código	9426770000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248160693	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/16 TS GR	Versión
Código	9036210000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248068005	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/16DS BL	Versión
Código	9036220000	Terminal tubular, Estándar, 13 mm, 10 mm, azul
GTIN (EAN)	4032248068012	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/14DS GR	Versión
Código	9028520000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248049035	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/15TS OR	Versión
Código	9036230000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4032248068029	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Conductor- Sección nominal 0,25 mm² - 6,0 mm²



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
 Material E-Cu, galvanizado
 Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1
 • Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Tipo	H0,25/5	Versión
Código	9018910000	Terminal tubular, Estándar, 5 mm, 5 mm, No
GTIN (EAN)	4008190068134	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H0,5/10	Versión
Código	9004050000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190153052	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H0,5/6	Versión
Código	0282600000	Terminal tubular, Estándar, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190184025	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H0,75/10	Versión
Código	0542500000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190037482	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H0,75/6	Versión
Código	0282700000	Terminal tubular, Estándar, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190019013	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H1,0/10	Versión
Código	0282800000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190006662	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H1,0/6	Versión
Código	0372600000	Terminal tubular, Estándar, 6 mm, 6 mm, No
GTIN (EAN)	4008190180263	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H1,5/10	Versión
Código	0186500000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190039592	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H1,5/12	Versión
Código	9004060000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147938	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H1,5/18	Versión
Código	9004070000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190105761	
Cantidad	1000 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H1,5/7	Versión
Código	0372700000	Terminal tubular, Estándar, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190064525	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H2,5/10	Versión
Código	9004080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145446	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H2,5/12	Versión
Código	0186100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190172954	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H2,5/18	Versión
Código	9004090000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190147921	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H2,5/7	Versión
Código	0373000000	Terminal tubular, Estándar, 7 mm, 7 mm, No
GTIN (EAN)	4008190173463	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H4,0/12	Versión
Código	0244100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190179830	
Cantidad	1000 ST	
Tipo	H4,0/15	Versión
Código	9004100000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190119003	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18	Versión
Código	9004110000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190148348	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/9	Versión
Código	0373100000	Terminal tubular, Estándar, 9 mm, 9 mm, No
GTIN (EAN)	4008190164669	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/10	Versión
Código	9004120000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 10 mm, No
GTIN (EAN)	4008190104795	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/12	Versión
Código	0191900000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
GTIN (EAN)	4008190026851	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/15	Versión
Código	0124700000	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 15 mm, No
GTIN (EAN)	4008190003807	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H6,0/18	Versión
Código	9004130000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190143626	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cajas llenas de terminales tubulares con aislamiento



Caja llena de terminales tubulares con aislamiento:

- En los colores Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H-BOX 0,14-0,75QMM	Versión
Código	9025410000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Cantidad	1 ST	
Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM	Versión
Código	9025900000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Cantidad	1 ST	
Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versión
Código	9025430000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Cantidad	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM	Versión
Código	9025920000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Cantidad	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versión
Código	9025400000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Cantidad	1 ST	

Caja llena de terminales tubulares dobles



Carcasa con terminales tubulares dobles con aislamiento de plástico:

- En los colores Weidmüller

Datos generales para pedido

Tipo	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Versión
Código	9025390000	Surtido Terminales tubulares, Caja, Color: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Cantidad	1 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 ZH OR SV	Versión
Código	9004440000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190198473	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14D ZH W SV	Versión
Código	9004780000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190188481	
Cantidad	500 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 ZH OR	Versión
Código	9037200000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190492397	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/14D ZH W	Versión
Código	9037380000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190492861	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/16 ZH OR	Versión
Código	9037210000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190492687	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/16D ZH W	Versión
Código	9037390000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190492878	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H0,5/18 ZH OR	Versión
Código	9037220000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190492694	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,5/18D ZH W	Versión
Código	9037400000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190492892	
Cantidad	500 ST	

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14 ZH W SV	Versión
Código	9018510000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190019914	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D ZH GR SV	Versión
Código	9018520000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190097998	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/15T ZH BL SV	Versión
Código	9018570000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190272630	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16 ZH W SV	Versión
Código	9004900000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190482671	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16D ZH GR SV	Versión
Código	9004770000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190038816	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16T ZH HBL SV	Versión
Código	9005140000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190482725	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

En bolsa



Para los siguientes conductores: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14 ZH W	Versión
Código	9037230000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190853976	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D ZH GR	Versión
Código	9037410000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190492984	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T ZH HBL	Versión
Código	9037610000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190493233	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16 ZH W	Versión
Código	9037240000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190492717	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16D ZH GR	Versión
Código	9037420000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190492991	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/16T ZH HBL	Versión
Código	9037620000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190493264	
Cantidad	500 ST	

A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
 Material: E-Cu, galvanizado
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/19DS ZH GR	Versión
Código	9202830000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248515776	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/19S ZH W	Versión
Código	9202820000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248515769	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/19TS ZH HBL	Versión
Código	9202840000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4032248515783	
Cantidad	500 ST	

En bolsa



Para los siguientes conductores: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/24 ZH W	Versión
Código	9037250000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190492724	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/24D ZH GR	Versión
Código	9037430000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493004	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/24T ZH HBL	Versión
Código	9037630000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190493271	
Cantidad	500 ST	

En bolsas



- En bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/15 ZH GE SV	Versión
Código	9018530000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 12 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190066925	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/15D ZH R SV	Versión
Código	9018540000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 12 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190188832	
Cantidad	500 ST	

Bolsa variada



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5– 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Material: E-Cu, galvanizado
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/15S ZH GE SV	Versión
Código	9018650000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 12 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248011407	
Cantidad	500 ST	

En bolsas



- En bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/19 ZH GE SV	Versión
Código	9004910000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 16 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190482688	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/19D ZH R SV	Versión
Código	9004760000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 16 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190160951	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/15 ZH GE	Versión	
Código	9037260000		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190492731		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/15D ZH R	Versión	
Código	9037440000		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493011		
Cantidad	500 ST		

A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
 Material: E-Cu, galvanizado
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/15S ZH GE	Versión	
Código	9018690000		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 12 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4032248017720		
Cantidad	500 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/19 ZH GE	Versión
Código	9037270000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 16 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190492748	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/19D ZH R	Versión
Código	9037450000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 16 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493028	
Cantidad	500 ST	

A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
 - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5– 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Material: E-Cu, galvanizado
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/22DS R ZH	Versión
Código	9036330000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 14 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248338566	
Cantidad	500 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,0/25 ZH GE	Versión
Código	9037280000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 22 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190492755	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/25D ZH R	Versión
Código	9037460000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 22 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493035	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsas



- En bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/16 ZH R SV	Versión
Código	9004410000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190009397	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/16D ZH SW SV	Versión
Código	9004420000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190167455	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/20 ZH R SV	Versión
Código	9004920000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190482695	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/20D SW ZH SV	Versión
Código	9004750000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190055431	
Cantidad	500 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H1,5/16 ZH R	Versión
Código	9037290000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190492762	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/16D ZH SW	Versión
Código	9037470000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190493042	
Cantidad	500 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	H1,5/20 ZH R	Versión
Código	9037300000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190492779	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/20D ZH SW	Versión
Código	9037480000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190493059	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/26 ZH R	Versión
Código	9037310000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190492786	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H1,5/26D ZH SW	Versión
Código	9037490000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190493066	
Cantidad	100 ST	

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/19D ZH BL SV	Versión
Código	9004430000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190099367	
Cantidad	250 ST	
Tipo	H2,5/19T ZH GR SV	Versión
Código	9018580000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190272647	
Cantidad	250 ST	
Tipo	H2,5/21 ZH GR SV	Versión
Código	9005150000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190482732	
Cantidad	250 ST	
Tipo	H2,5/21D ZH BL SV	Versión
Código	9004740000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190031923	
Cantidad	250 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/19D ZH BL	Versión
Código	9037500000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190493073	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/19T ZH GR	Versión
Código	9037640000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493325	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/21D ZH BL	Versión
Código	9037510000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190493080	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H2,5/21T ZH GR	Versión
Código	9037650000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493356	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H2,5/27D ZH BL	Versión
Código	9037520000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190493097	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H2,5/27T ZH GR	Versión
Código	9037660000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493387	
Cantidad	100 ST	

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/22T ZH OR SV	Versión
Código	9018590000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190272654	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H4,0/22D ZH GR SV	Versión
Código	9004730000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190161811	
Cantidad	100 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/22D ZH GR	Versión
Código	9037530000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493103	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H4,0/22T ZH OR	Versión
Código	9037670000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190493431	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H4,0/28D ZH GR	Versión
Código	9037540000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493110	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H4,0/28T ZH OR	Versión
Código	9037680000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 21 mm, 18 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190493479	
Cantidad	100 ST	

En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23 ZH SW SV	Versión
Código	9004930000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190482701	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE SV	Versión
Código	9004720000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190962210	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV	Versión
Código	9005160000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749	
Cantidad	100 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23 ZH SW	Versión
Código	9037320000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190492793	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/23D ZH GE	Versión
Código	9037550000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190493127	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/23T ZH GN	Versión
Código	9037690000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versión
Código	9037330000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190492809	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versión
Código	9037560000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190493134	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versión
Código	9037700000	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
Cantidad	100 ST	

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO	Versión	
Código	9014480000		6mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4008190877385		
Cantidad	1 ST		

Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión	
Código	9202810000		Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248512577		
Cantidad	1 ST		

PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Versión
Código	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
Cantidad	1 ST	