

H1,0/15 ZH GE SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- En bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 12 mm, 8 mm, amarillo
Código	9018530000
Tipo	H1,0/15 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190066925
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.16 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color amarillo	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Anchura del aislamiento (B)	3.2 mm	Altura de aislamiento (A)	5.8 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	15.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	12 mm	Sección de conexión del conductor	1 mm ²
Color	Weidmueller		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujo

